

## Universaalit tarttujasarjat

1702.600




## Tuotekuvaus

- Monimutkaisten koneistamattomien osien kiinnitykseen
- Työkappaleen tartunta- ja tuentakorkeus voidaan muuttaa säätämällä tarttuja
- 4 x tarttujakynsiä (til. no. 1702.710)
- 4 x tarttujakynsien asennuslohko (til. no. 1702.720)
- 4 x tukipalasta (til. no. 1702.730)
- 8 x vällyslevyä
- Tukipultteja
- M 10 asennusruuveja eri pituuksilla
- M 6 kierretankoa
- Kuusiokoloavain


## Materiaali

- Pyynnöstä

## Piirustus



## Tilaustiedot

h <sub>1</sub> min.	Ulkomitat [mm]	h <sub>2</sub> max.	 [g]	Til.nro
18		40	148	1702.600

## Vaatimuksenmukaisuus

## RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

## Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

## Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."