

## Tukinastat

1703.400




### Tuotekuvaus

- Viisi tuentakorkeutta
- Työkappaleen tasaamiseksi johteelle
- Hiottu korkean tarkkuuden takaamiseksi

### Materiaali

- Teräs, karkaistu, hiottu

### Piirustus



### Tilaustiedot

Ulkomitat h [mm]	 [g]	Til.nro
23	9	1703.400

### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

#### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

#### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."