

Tukinastat

1703.400




Tuotekuvaus

- Viisi tuentakorkeutta
- Työkappaleen tasaamiseksi johteelle
- Hiottu korkean tarkkuuden takaamiseksi

Materiaali

- Teräs, karkaistu, hiottu

Piirustus



Tilaustiedot

| Ulkomitat h [mm] |  [g] | Til.nro |
|------------------------|--|----------|
| 23 | 9 | 1703.400 |

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."