

Työkappalestoppari • kääntyvät
1705.100


Tuotekuvaus

- Voidaan asentaa puristimen molemmille puolille
- Kiinnityskierre M8
- Työkappale voidaan esipaikoittaa (toistotarkkuus ± 0.01).
- Stoppari voidaan ottaa irti kiinnityksen jälkeen jotta saadaan työkalulle enemmän ulottuvuutta

Materiaali

- Teräs, mustattu

Piirustus



Tilaustiedot

b min.	b max.	l ₁	l ₂	Ulkomitat		l ₄ min.	l ₄ max.	[g]	Til.nro
				l ₃ min.	l ₃ max.				
33	92	67	15	12	63,5	53,5	113,5	1382	1705.100

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."