

## Momenttiavaimet

1705.200




### Tuotekuvaus

- Säädettävissä välillä 10 - 60 Nm

### Materiaali

- Teräs, nuorrutettu

### Piirustus



### Tilaustiedot

Ulkomitat l [mm]	AK (Neliöavain) [tuuma]	 [g]	Til.nro
305	3/8	577	1705.200

### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

#### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

#### Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."