

## Kiinnityskulmat

1906.240



### Tuotekuvaus

#### Materiaali

- Valurauta GG

#### Lisätietoja


#### Huomioi

Erikoiskokoja tilauksesta.

#### Lisää tuotteita

- Pikakiinnitys nostotapit, Itselukittuva


### Piirustus



### Tilaustiedot

Ulkomitat											y	Ruuveille	Kiinnitysreikien lukumäärä n	[kg]	Til.nro
$l_1$	$h_1$	h	a $\pm 0,013$	$b_2$ $\pm 0,2$	$l_3$ $\pm 0,2$	$l_4$	$l_5$	$h_2$ $\pm 0,02$	s $\pm 0,025$	d					
[mm]											[mm]	[mm]			
400	400	475	150	150	150	100	100	275	80	M12	12	M12	4	147	1906.240

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."