

Kiinnityskulmat

1906.640



Tuotekuvaus

Materiaali

- Valurauta GG

Lisätietoja


Huomioi

Erikoiskokoja tilauksesta.

Lisää tuotteita

- Pikakiinnitys nostotapit, Itselukittuva


Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat												y	Ruuveille	Kiinnitysreikien lukumäärä n	[kg]	Til.nro
l_1	h_1	h	a $\pm 0,013$	$b_2 \pm 0,2$	$l_3 \pm 0,2$	l_4	l_5	$h_2 \pm 0,02$	s $\pm 0,025$	d	[mm]					
630	630	725	200	200	200	200	200	410	130	M16	16	M12	6	445	1906.640	

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."