

Kiinnityskulmat • yksisivuiset, hitsatut, esikoneistetut

1910.020



Tuotekuvaus

Materiaali


- Teräs, hitsattu

Lisätietoja

Huomioi

Erikoiskokoja tilauksesta.


Piirustus



Tilaustiedot

l	Ulkomitat b [mm]	h	 [kg]	Til.nro
400	250	450	76	1910.020

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."