


Kohdistuselementit • reiälliset jousipainimet

22020.0130



Tuotekuvaus

Kohdistuselementtejä voidaan käyttää vastakappaleina kaikille jousipainimille, joissa on kuula. Ne mahdollistavat kyseisen kappaleen lukituksen, salpautumisen ja paikalleen asettamisen. Näissä kohdistuselementeissä on porausreiät ja 90° lovet kaikilla neljällä sivupinnalla (2x vaakasuunnassa ja 2x pystysuunnassa asennussuuntaan nähden). Karkaistun materiaalin ansiosta kohdistuselementit ovat vähäkulumisia ja erityisen sopivia sovelluksiin, joissa on paljon toistuvia syklejä.


Materiaali

- Sintrattu teräs, karkaistu

Asennus

Suosittamme jousipainimia, joissa on vahvistettu tai raskas jousivoima. Asennuksen aikana huomioi kuulaa (mitta a) upotussyvyys kohdistuselementtiin.

Piirustus



Tilaustiedot

b ₂ ±0,1	d ₁	d ₂	d ₃ H12	d ₄	Ulkomitat							Lieriökantaruville DIN 912	[g]	Til.nro
					a	b ₁	b ₃ ±0,05	h ₁	h ₂	l ₁	l ₂ ±0,05			
3,4	4,3	8	2	4,5 5,0	0,7	15	3,5	8,5	4,6	15	5	M4	10	22020.0130

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."