

## Jousipainimet • Pallopäisellä tapilla ja kuusiokololla 22030.0156



### Tuotekuvaus

Käytetään pidättimenä sekä painimena.

### Materiaali

#### Tappi

- Automaattiteräs, karkaistu, mustattu

#### Runko


- Automaattiteräs, mustattu

#### Jousi

- Ruostumaton teräs

### Ominaisuudet

Raskas jousivoima: 2 pituusmerkintää



vakio jousivoima



jäykemmällä jousella

### Lisätietoja

### Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.  
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.


### Viittaukset

Kierrelukitus pyydettyessä, katso liite -  
Tekniset tiedot -

### Lisää tuotteita

- Pidikkeet, jousipainimille
- Jousipainimet, pallopäisellä tapilla ja kuusiokololla - TUUMA

### Piirustus



### Tilaustiedot

d <sub>1</sub>	Ulkomitat		AV	Isku s	Jousivoima <sup>1)</sup>		max. [°C]	[g]	Til.nro
	d <sub>2</sub>	l			F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~			
		[mm]	[mm]	[mm]	[N]				
<b>Automaattiteräs, jäykemmällä jousella</b>									
M16	8,5	33	8	4,5	50	100	250	32	22030.0156

<sup>1)</sup> Tilastollinen keskiarvo

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

### Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."