

## Jousipainimet • Pallopäisellä tapilla ja kuusiokololla

### 22030.0316



#### Tuotekuvaus

Käytetään pidättimenä sekä painimena.

#### Materiaali

##### Tappi

- Ruostumaton teräs 1.4305, nitrattu

##### Runko


- Ruostumaton teräs 1.4305

##### Jousi

- Ruostumaton teräs

#### Ominaisuudet

Vakio jousivoima: ei merkintää.



vakio jousivoima



jäykemmällä jousella

#### Lisätietoja

#### Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.  
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.


#### Viittaukset

Kierrelukitus pyydettyessä, katso liite -  
Tekniset tiedot -

#### Lisää tuotteita

- Jousipainimet, pallopäisellä tapilla ja kuusiokololla - TUUMA

#### Piirustus



#### Tilaustiedot

d <sub>1</sub>	Ulkomitat		AV	Isku s	Jousivoima <sup>1)</sup>		max. [°C]	[g]	Til.nro
	d <sub>2</sub> [mm]	l			F <sub>1</sub> ~ [N]	F <sub>2</sub> ~			
Ruostumaton teräs, vakio jousivoima									
M16	8,5	33	8	4,5	38	78	250	32	22030.0316

<sup>1)</sup> Tilastollinen keskiarvo

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."