

Jousipainimet • Pallopäisellä tapilla ja avainuralla  
22050.0112



Tuotekuvaus

Käytetään pidättimenä sekä painimena.

Materiaali

- Tappi**
- Automaattiteräs, karkaistu, mustattu
- Runko**
- Automaattiteräs, mustattu
- Jousi**
- Ruostumaton teräs

Ominaisuudet

Vakio jousivoima: ei merkintää.



vakio jousivoima



jäykemmällä jousella

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.  
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.


Viittaukset

Kierrelukitus pyydetessä, katso liite -  
Tekniset tiedot -

Lisää tuotteita

- Pidikkeet, jousipainimille
- Jousipainimet, Pallopäisellä tapilla ja uralla -  
TUUMA

Piirustus




Tilaustiedot

| Ulkomitat                         |                |    |   | Iskus | Jousivoima <sup>1)</sup> |                     | <br>max. | <br>[g] | Til.nro    |
|-----------------------------------|----------------|----|---|-------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                    | d <sub>2</sub> | l  | n |       | F <sub>1</sub><br>~      | F <sub>2</sub><br>~ |                                                                                               |                                                                                              |            |
| [mm]                              |                |    |   |       | [mm]                     | [N]                 |                                                                                               |                                                                                              |            |
| Automaattiteräs, vakio jousivoima |                |    |   |       |                          |                     |                                                                                               |                                                                                              |            |
| M12                               | 6,2            | 22 | 2 | 3,5   | 22                       | 57                  | 250                                                                                           | 11                                                                                           | 22050.0112 |

<sup>1)</sup> Tilastollinen keskiarvo

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

### Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."