

## Jousipainimet • Kuulalla ja avainuralla

22050.0608



### Tuotekuvaus

Käytetään pidättimenä sekä painimena.

### Materiaali

#### Runko

- Ruostumaton teräs 1.4305

#### Kuula


- Ruostumaton teräs, karkaistu

#### Jousi


- Ruostumaton teräs

### Ominaisuudet

Raskas jousivoima: kaksi pituusmerkintää



vakio jousivoima



jäykemmällä jousella

### Lisätietoja

### Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.  
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.

### Viittaukset

Kierrelukitus pyydettyessä, katso liite -  
Tekniset tiedot -  
Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso  
liite - Tekniset tiedot -

### Lisää tuotteita

- Kohdistuselementit, reiälliset jousipainimet
- Kohdistuselementit, sileät jousipainimet
- Pidikkeet, jousipainimille
- Jousipainimet, Kuulalla ja uralla - TUUMA

### Piirustus



### Tilaustiedot

| Ulkomitat                               |                |    |     | Isku<br>s | Jousivoima <sup>1)</sup> |                     | max. | [g] | Til.nro    |
|---|----------------|----|-----|-----------|--------------------------|---------------------|------|-----|------------|
| d <sub>1</sub>                          | d <sub>2</sub> | l  | n   |           | F <sub>1</sub><br>~      | F <sub>2</sub><br>~ |      |     |            |
| [mm]                                    |                |    |     | [mm]      | [N]                      |                     | [°C] |     |            |
| Ruostumaton teräs, jäykemmällä jousella |                |    |     |           |                          |                     |      |     |            |
| M8                                      | 4,5            | 16 | 1,2 | 1,5       | 36                       | 62                  | 250  | 3,7 | 22050.0608 |

<sup>1)</sup> Tilastollinen keskiarvo

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."