

## Jousipainimet • Pallopäisellä tapilla ja avainuralla

### 22050.0706



#### Tuotekuvaus

Käytetään pidättimenä sekä painimena.

#### Materiaali

##### Tappi

- Ruostumaton teräs 1.4305, nitrattu

##### Runko


- Ruostumaton teräs 1.4305

##### Jousi

- Ruostumaton teräs

#### Ominaisuudet

Raskas jousivoima: kaksi pituusmerkintää



vakio jousivoima



jäykemmällä jousella

#### Lisätietoja

#### Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.  
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.


#### Viittaukset

Kierrelukitus pyydettyessä, katso liite -  
Tekniset tiedot -

#### Lisää tuotteita

- Pidikkeet, jousipainimille
- Jousipainimet, Pallopäisellä tapilla ja uralla - TUUMA

#### Piirustus



#### Tilaustiedot

Ulkomitat				Isku s [mm]	Jousivoima <sup>1)</sup>		max. [°C]	[g]	Til.nro
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l	n		F <sub>1</sub> ~ [N]	F <sub>2</sub> ~ [N]			
Ruostumaton teräs, jäykemmällä jousella									
M6	2,7	14	1	2	11	25	250	1,8	22050.0706

<sup>1)</sup> Tilastollinen keskiarvo

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."