

## Jousipainimet • Keraamisella kuulalla ja avainuralla, ruostumaton teräs A4

### 22050.1416



#### Tuotekuvaus

Käytetään pidättimenä sekä painimena.  
Ruostumaton teräs A4 versio takaa erittäin hyvän korroosion kestävyysden.

Keraamisen kuulun ominaisuudet:

- erittäin hyvä iskun kestävyys,
- kulumisen kestävä,
- antimagneettinen,
- sähköisesti eristävä.

#### Materiaali

##### Runko

- Ruostumaton teräs A4, passivoitu

##### Kuula

- Keraaminen

##### Jousi

- Ruostumaton teräs A4, passivoitu

#### Ominaisuudet

Vakio jousivoima: ei merkintää.



vakio jousivoima



jäykemmällä jousella

#### Lisätietoja

#### Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.  
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.


#### Viittaukset

Kierrelukitus pyydetessä, katso liite -  
Tekniset tiedot -  
Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso  
lisätiedot tuoteryhmän alusta.

#### Lisää tuotteita

- Jousipainimet, with moveable ceramic ball and slot, stainless steel A4
- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers
- Pidikkeet, jousipainimille

#### Piirustus



#### Tilastiedot

Ulkomitat				Isku s [mm]	Jousivoima <sup>1)</sup>		max. [°C]	[g]	Til.nro
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l	n		F <sub>1</sub> ~ [N]	F <sub>2</sub> ~ [N]			
Ruostumaton teräs, vakio jousivoima									
M16	10	24	2	3,5	41	86	250	21	22050.1416

<sup>1)</sup> Tilastollinen keskiarvo

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."