

Jousipainimet • Vapaasti pyörivällä kuulalla ja uralla

22051.0006



Tuotekuvaus

Käytetään pidättimenä sekä painimena. Kuulan vapaa pyöriminen minimoi vastakappaleen kulumisen, tämä myös aiheuttaa positiivisen lukitus käyttäytymisen riippuen vastakappaleesta. Muovikuulilla saavutetaan sähköeristys.

Materiaali

Runko

- Automaattiteräs, mustattu

Laakeri

- muovi

Kuula

- Kuulalaakeriteräs, karkaistu

Jousi

- Ruostumaton teräs

Ominaisuudet

Vakio jousivoima: ei merkintää.



vakio jousivoima



jäykemmällä jousella

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta. Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.


Viittaukset

Kierrelukitus pyydettyessä, katso liite - Tekniset tiedot - Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso lisätiedot tuoteryhmän alusta.

Lisää tuotteita

- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers
- Pidikkeet, jousipainimille

Piirustus



Tilaustiedot

| Ulkomitat | | | | Isku s | Jousivoima ¹⁾ | | min. max. | | Til.nro | |
|-----------------------------------|----------------|----|---|-----------|--------------------------|---------------------|-------------|----|---------|------------|
| d ₁ | d ₂ | l | n | | F ₁ ~ | F ₂ ~ | [°C] | | | |
| [mm] | | | | [mm] | [N] | | | | [g] | |
| Automaattiteräs, vakio jousivoima | | | | | | | | | | |
| M6 | 2,5 | 14 | 1 | 0,7 | 6,3 | 10 | -30 | 90 | 1,5 | 22051.0006 |

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."