

## Jousipainimet • Vapaasti pyörivällä kuulalla ja uralla

22051.0208



## Tuotekuvaus

Käytetään pidättimenä sekä painimena. Kuulan vapaa pyöriminen minimoi vastakappaleen kulumisen, tämä myös aiheuttaa positiivisen lukitus käyttäytymisen riippuen vastakappaleesta. Muovikuulilla saavutetaan sähköeristys.

## Materiaali

## Runko

- Automaattiteräs, mustattu

## Laakeri

- muovi

## Kuula

- Kuulalaakeriteräs, karkaistu

## Jousi

- Ruostumaton teräs

## Ominaisuudet

Raskas jousivoima: 2 pituusmerkintää



vakio jousivoima



jäykemmällä jousella

## Lisätietoja

## Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta. Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.


## Viittaukset

Kierrelukitus pyydettyessä, katso liite - Tekniset tiedot - Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso lisätiedot tuoteryhmän alusta.

## Lisää tuotteita

- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers
- Pidikkeet, jousipainimille

## Piirustus



## Tilaustiedot

Ulkomitat				Isku s	Jousivoima <sup>1)</sup>		min.   max.		[g]	Til.nro
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l	n		F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	[°C]			
[mm]				[mm]	[N]					
Automaattiteräs, jäykemmällä jousella										
M8	3,5	16	1,2	0,95	23	40	-30	90	3,3	22051.0208

<sup>1)</sup> Tilastollinen keskiarvo

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

### Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."