

Jousipainimet • kuusiokololla ja tiivisteellä

22060.0048



Tuotekuvaus

Käytetään pidättimenä sekä painimena.
Tiiviste estää nesteen pääsyn painimeen.

Materiaali

Tappi

- Automaattiteräs, karkaistu, mustattu

Tiiviste

- NBR

Runko

- Automaattiteräs, mustattu

Jousi


- Ruostumaton teräs

Asennus

Asentaminen ja purkaminen mahdollista sekä kuusiokoloavaimella että ruuviavaimella.
Käytä erikoistyökälua asentaaksesi uran avulla (tapin puolelta).

Ominaisuudet

Vakio jousivoima: ei merkintää.



vakio jousivoima



jäykemmällä jousella

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.


Viittaukset

Mitta l, jousivoima ja lämmönkestävyys poikkeavat tiivistämättömästä EH 22060. rakenteesta.
Kierrelukitus pyydettyessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Lisää tuotteita

- Jousipainimet, Kuusiokololla
- Pidikkeet, jousipainimille

Piirustus




Tilaustiedot

Ulkomitat					AV	Isku s	Jousivoima ¹⁾		Temperatuurialue		Paino [g]	Til.nro
d ₁	d ₂	l	n	t			F ₁ ~	F ₂ ~	min.	max.		
[mm]					[mm]	[mm]	[N]		[°C]		[g]	
Automaattiteräs, vakio jousivoima												
M8	3,8	26	1,5	1,4	2,5	3	9	24	-30	80	6,7	22060.0048

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Lisätarvikkeet

	d ₁	b	Ulkomitat		l	[g]	Til.nro
			d	[mm]			
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kirstämiseen							
	M 8	60	6,45		70	39	22060.0908

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."