

Jousipainimet • Kuusiokololla

22060.0106



Tuotekuvaus

Käytetään pidättimenä sekä painimena.

Materiaali

Tappi

- Automaattiteräs, karkaistu, mustattu

Runko

- Automaattiteräs, mustattu

Jousi

- Ruostumaton teräs

Asennus

Asentaminen ja purkaminen mahdollista sekä kuusiokoloavaimella että ruuviavaimella. Käytä erikoistyökälua asentaaksesi uran avulla (tapin puolelta).

Ominaisuudet

Raskas jousivoima: kaksi pituusmerkintää



vakio jousivoima



jäykemmällä jousella

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta. Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.


Viittaukset

Kierrelukitus pyydettyessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Lisää tuotteita

- Jousipainimet, kuusiokololla ja tiivisteellä
- Pidikkeet, jousipainimille

Piirustus






Tilaustiedot

Ulkomitat					AV	Isku s	Jousivoima ¹⁾		max.	[g]	Til.nro
d ₁	d ₂	l	n	t			F ₁ ~	F ₂ ~			
[mm]					[mm]	[mm]	[N]		[°C]	[g]	
Automaattiteräs, jäykemmällä jousella											
M6	2,7	20	1,3	0,9	2	2,5	20	48	250	2,8	22060.0106

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Lisätarvikkeet

	d ₁	b	Ulkomitat		l	 [g]	Til.nro
			[mm]	d			
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen							
 	M 6	60	4,70	60	30	22060.0906	

Sovellusesimerkki



Vaatumuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Sisältää Prop 65 aineita

Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."