

Jousipainimet • Kuusiokololla

22060.0204



Tuotekuvaus

Käytetään pidättimenä sekä painimena.

Materiaali

Tappi

- Kestomuovi (POM), valkoinen

Runko

- Automaattiteräs, mustattu

Jousi

- Ruostumaton teräs

Asennus

Asentaminen ja purkaminen mahdollista sekä kuusiokoloavaimella että ruuviavaimella. Käytä erikoistyökälua asentaaksesi uran avulla (tapin puolelta).

Ominaisuudet

Vakio jousivoima: ei merkintää.



vakio jousivoima



jäykemmällä jousella

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta. Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.


Viittaukset

Kierrelukitus pyydettyessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Lisää tuotteita

- Jousipainimet, kuusiokololla ja tiivisteellä
- Pidikkeet, jousipainimille

Piirustus





Tilaustiedot

Ulkomitat					AV	Isku s	Jousivoima ¹⁾		min. max.		Til.nro	
d ₁	d ₂	l	n	t			F ₁	F ₂	[°C]			[g]
[mm]					[mm]	[mm]	[N]	~				
Automaattiteräs, tappi muovia, vakio jousivoima												
M4	1,5	15	0,6	0,6	1,3	1,5	4	16	-30	50	0,9	22060.0204

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Lisätarvikkeet

	d ₁	b	Ulkomitat		l	 [g]	Til.nro
			[mm]	d			
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen							
	M 4	50		3,00	55	18	22060.0904

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."