

## Jousipainimet • Kuusiokololla

22060.0210



## Tuotekuvaus

Käytetään pidättimenä sekä painimena.

## Materiaali

## Tappi

- Kestomuovi (POM), valkoinen

## Runko

- Automaattiteräs, mustattu

## Jousi

- Ruostumaton teräs

## Asennus

Asentaminen ja purkaminen mahdollista sekä kuusiokoloavaimella että ruuviavaimella. Käytä erikoistyökälua asentaaksesi uran avulla (tapin puolelta).

## Ominaisuudet

Vakio jousivoima: ei merkintää.



vakio jousivoima



jäykemmällä jousella

## Lisätietoja

## Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta. Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.


## Viittaukset

Kierrelukitus pyydettyessä, katso liite - Tekniset tiedot -

## Lisää tuotteita

- Jousipainimet, kuusiokololla ja tiivisteellä
- Pidikkeet, jousipainimille

## Piirustus




## Tilaustiedot

Ulkomitat					AV	Isku s	Jousivoima <sup>1)</sup>		min.   max.		Til.nro	
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l	n	t			F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	[°C]			[g]
[mm]					[mm]	[mm]	[N]					
Automaattiteräs, tappi muovia, vakio jousivoima												
M10	4	22	1,5	1,4	3	3	10	38	-30	50	8,1	22060.0210

<sup>1)</sup> Tilastollinen keskiarvo

## Lisätarvikkeet

	d <sub>1</sub>	b	Ulkomitat		l	[g]	Til.nro
			d	[mm]			
<b>Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen</b>							
	M10	80	8,00		80	66	22060.0910

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."