

## Jousipainimet • Kuusiokololla

22060.0405



## Tuotekuvaus

Käytetään pidättimenä sekä painimena.

## Materiaali

## Tappi

- Ruostumaton teräs 1.4305, nitrattu

## Runko

- Ruostumaton teräs 1.4305

## Jousi

- Ruostumaton teräs

## Asennus

Asentaminen ja purkaminen mahdollista sekä kuusiokoloavaimella että ruuviavaimella. Käytä erikoistyökälua asentaaksesi uran avulla (tapin puolelta).

## Ominaisuudet

Vakio jousivoima: ei merkintää.



vakio jousivoima



jäykemmällä jousella

## Lisätietoja

## Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta. Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.


## Viittaukset

Kierrelukitus pyydettyessä, katso liite - Tekniset tiedot -

## Lisää tuotteita

- Jousipainimet, kuusiokololla ja tiivisteellä
- Pidikkeet, jousipainimille

## Piirustus




## Tilaustiedot

| Ulkomitat                           |                |    |     |     | AV  | Isku<br>s | Jousivoima <sup>1)</sup>   |                     | max.<br>[°C] | [g] | Til.nro    |
|-------------------------------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----------|----------------------------|---------------------|--------------|-----|------------|
| d <sub>1</sub>                      | d <sub>2</sub> | l  | n   | t   |     |           | F <sub>1</sub><br>~<br>[N] | F <sub>2</sub><br>~ |              |     |            |
| Ruostumaton teräs, vakio jousivoima |                |    |     |     |     |           |                            |                     |              |     |            |
| M5                                  | 2,4            | 18 | 1,2 | 0,8 | 1,5 | 2,3       | 6                          | 20                  | 250          | 1,7 | 22060.0405 |

<sup>1)</sup> Tilastollinen keskiarvo

## Lisätarvikkeet

|   | d <sub>1</sub> | b  | Ulkomitat |    | [g] | Til.nro    |
|---|----------------|----|-----------|----|-----|------------|
|   |                |    | d         | l  |     |            |
| [mm]  |                |    |           |    |     |            |
| <b>Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen</b>                       |                |    |           |    |     |            |
|  | M 5            | 50 | 4,00      | 60 | 21  | 22060.0905 |

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."