

Jousipainimet • kuusiokololla ja tiivisteellä

22060.0452



Tuotekuvaus

Käytetään pidättimenä sekä painimena.
Tiiviste estää nesteen pääsyn painimeen.

Materiaali

Tappi

- Ruostumaton teräs 1.4305

Tiiviste

- NBR

Runko

- Ruostumaton teräs 1.4305

Jousi


- Ruostumaton teräs

Asennus

Asentaminen ja purkaminen mahdollista sekä kuusiokoloavaimella että ruuviavaimella.
Käytä erikoistyökalua asentaaksesi uran avulla (tapin puolelta).

Ominaisuudet

Vakio jousivoima: ei merkintää.



vakio jousivoima



jäykemmällä jousella

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.


Viittaukset

Mitta l, jousivoima ja lämmönkestävyys poikkeavat tiivistämättömästä EH 22060. rakenteesta.
Kierrelukitus pyydettyessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Lisää tuotteita

- Jousipainimet, Kuusiokololla
- Pidikkeet, jousipainimille

Piirustus




Tilaustiedot

Ulkomitat					AV	Isku s	Jousivoima ¹⁾		min. max.		[g]	Til.nro
d ₁	d ₂	l	n	t			F ₁ ~	F ₂ ~	[°C]			
[mm]					[mm]	[mm]	[N]		[°C]			
Ruostumaton teräs, vakio jousivoima												
M12	6	35	2,7	2	4	4	24	50	-30	80	20	22060.0452

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Lisätarvikkeet

	d ₁	b	Ulkomitat		[g]	Til.nro
			d	l		
[mm]						
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen						
	M12	80	9,80	80	72	22060.0912

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."