

Jousipainimet • Kuusiokololla

22060.0606



Tuotekuvaus

Käytetään pidättimenä sekä painimena.

Materiaali

Tappi

- Kestomuovi (POM), valkoinen

Runko

- Ruostumaton teräs 1.4305

Jousi

- Ruostumaton teräs

Asennus

Asentaminen ja purkaminen mahdollista sekä kuusiokoloavaimella että ruuviavaimella. Käytä erikoistyökälua asentaaksesi uran avulla (tapin puolelta).

Ominaisuudet

Vakio jousivoima: ei merkintää.



vakio jousivoima



jäykemmällä jousella

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta. Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.


Viittaukset

Kierrelukitus pyydettyessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Lisää tuotteita

- Jousipainimet, kuusiokololla ja tiivisteellä
- Pidikkeet, jousipainimille

Piirustus




Tilaustiedot

Ulkomitat					AV	Isku s	Jousivoima ¹⁾		min.	max.	[g]	Til.nro
d ₁	d ₂	l	n	t			F ₁	F ₂				
[mm]					[mm]	[mm]	~	~	[N]	[°C]	[g]	
Ruostumaton teräs, tappi kestumuvia, vakio jousivoima												
M6	2,7	20	1,3	0,9	2	2,5	7	22	-30	50	2,5	22060.0606

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Lisätarvikkeet

	d ₁	b	Ulkomitat		[g]	Til.nro
			d	l		
[mm]						
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen						
	M 6	60	4,70	60	30	22060.0906

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."