

## Jousipainimet • Kuusiokololla

22060.0712



### Tuotekuvaus

Käytetään pidättimenä sekä painimena.

#### Materiaali

##### Tappi

- Kestomuovi (POM), valkoinen

##### Runko

- Ruostumaton teräs 1.4305

##### Jousi

- Ruostumaton teräs

#### Asennus

Asentaminen ja purkaminen mahdollista sekä kuusiokoloavaimella että ruuviavaimella. Käytä erikoistyökälua asentaaksesi uran avulla (tapin puolelta).

#### Ominaisuudet

Vakio jousivoima: ei merkintää.



vakio jousivoima



jäykemmällä jousella

#### Lisätietoja

#### Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta. Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.


#### Viittaukset

Kierrelukitus pyydettyessä, katso liite - Tekniset tiedot -

#### Lisää tuotteita

- Jousipainimet, kuusiokololla ja tiivisteellä

### Piirustus



### Tilaustiedot

Ulkomitat					AV	Isku s	Jousivoima <sup>1)</sup>		min.   max. [°C]	[g]	Til.nro	
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l	n	t			F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~				[N]
stainless steel, pin from thermoplastic, heavy spring load												
M12	6	28	2,7	2	4	4	51	122	-30	50	20	22060.0712

<sup>1)</sup> Tilastollinen keskiarvo

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."