

Jousipainimet • Sileä rakenne

22070.0110



Tuotekuvaus

Suunniteltu käytettäväksi erityisesti työkaluvalmistuksessa. Voidaan käyttää asemointitukena tai joustavana vasteena. Painin tai yksittäisosat eivät voi irrota pitimestä.

Materiaali

Tappi

- Ruostumaton teräs 1.4305, nitrattu

Runko

- Ruostumaton teräs 1.4305

Jousi


- Ruostumaton teräs

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.

Piirustus




Tilaustiedot

Ulkomitat						Isku s [mm]	Jousivoima ¹⁾		max. [°C]	Kiinnitysporaus H7 [mm]	[g]	Til.nro
d ₁ -0,05	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~				
[mm]												
Ruostumaton teräs, vakio jousivoima												
10	5,9	13	30	4	10	5,5	42	110	250	10	15	22070.0110

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."