

Jousipainimet • Pitkä rakenne

22070.0610



Tuotekuvaus

Käytetään ulostyöntäjänä, painimena ja vaimennuselementtinä.

Materiaali

Tappi

- Teräs, kovakarkaistu, musta

Runko

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu

Jousi

- Ruostumaton teräs

Asennus

Asentaminen ja purkaminen mahdollista sekä kuusiokoloavaimella että ruuviavaimella. Käytä erikoistyökälua asentaaksesi uran avulla (tapin puolelta).

Ominaisuudet

Vakio jousivoima: ei merkintää.



Lisätietoja


Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta. Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.

Viittaukset

Kierrelukitus: polyamidi päällystys (tarkemmat tiedot teknisissä tiedoissa).

Piirustus






Tilaustiedot

Ulkomitat							Isku s	AV	Jousivoima ¹⁾		max. [°C]	[g]	Til.nro
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	l ₂	n	t			F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]			
Runko karkaistua terästä, vakiojousivoima, ilman kierrelukitusta													
M16	80	7,3	13,4	35	3,2	3	11	8	17	74	250	69	22070.0610

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Lisätarvikkeet

	d ₁	b	Ulkomitat		l	 [g]	Til.nro
			[mm]				
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen							
 	M16	80	13,4		95	110	22070.0834

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."