

Jousirungot 22100.0016



Tuotekuvaus

Käytetään pidättimenä.

Materiaali

Runko

- Teräs, niklattu

Jousi


- Ruostumaton teräs 1.4310

Lisätietoja

Huomioi

Erikoisjousia tilauksesta.

Piirustus



kuva 1

kuva 2

kuva 3


Tilastiedot

Ulkomitat					Iskus	Jousivoima ¹⁾		Jousivakio	max.	g	Til.nro
d ₁	L ₀	F1:lle	L	F2:lle		F ₁	F ₂				
±0,05		[mm]			[N]	[N/mm]	[°C]	[g]			
2,6	8	6,5	5,2	3,8	1,3	1,1	2	0,7	250	0,1	22100.0016

Runko terästä, nurkat pyörästetty – Kuva 1

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."