

## Jousirungot

### 22100.0034



#### Tuotekuvaus

Käytetään pidättimenä.

#### Materiaali

##### Runko

- Teräs, niklattu

##### Jousi


- Ruostumaton teräs 1.4310

#### Lisätietoja

##### Huomioi

Erikoisjousia tilauksesta.

#### Piirustus



kuva 1

kuva 2


kuva 3

#### Tilastiedot

Ulkomitat					Iskus	Jousivoima <sup>1)</sup>		Jousivakio	max.	g	Til.nro
d <sub>1</sub> ±0,05	L <sub>0</sub>	F1:lle [mm]	F2:lle [mm]	L <sub>3</sub>		F <sub>1</sub> ~ [N]	F <sub>2</sub> ~ [N]				
Runko terästä, nurkat pyörästetty – Kuva 1											
3,4	12	9	7,8	6	1,2	5	7	1,69	250	0,2	22100.0034

<sup>1)</sup> Tilastollinen keskiarvo

#### Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."