

## Jousirungot 22100.0036



### Tuotekuvaus

Käytetään pidättimenä.

### Materiaali

#### Runko

- Teräs, niklattu

#### Jousi


- Ruostumaton teräs 1.4310

### Lisätietoja

#### Huomioi

Erikoisjousia tilauksesta.

### Piirustus



kuva 1

kuva 2


kuva 3

### Tilastiedot

Ulkomitat					Isku s [mm]	Jousivoima <sup>1)</sup>		Jousivakio [N/mm]	max. [°C]	[g]	Til.nro
d <sub>1</sub> ±0,05	L <sub>0</sub>	F1:lle [mm]	F2:lle [mm]	L <sub>3</sub>		F <sub>1</sub> ~ [N]	F <sub>2</sub> ~ [N]				
<b>Runko terästä, nurkat pyörästetty – Kuva 1</b>											
3,4	15	12	8,2	7,3	3,8	5,9	13,3	1,95	250	0,2	22100.0036

<sup>1)</sup> Tilastollinen keskiarvo

### Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."