

## Jousirungot

22100.0124



### Tuotekuvaus

Käytetään pidättimenä.

### Materiaali

#### Runko

- Ruostumaton teräs A2

#### Jousi


- Ruostumaton teräs 1.4310

### Lisätietoja

#### Huomioi

Erikoisjousia tilauksesta.

### Piirustus




### Tilastiedot

Ulkomitat					Iskus	Jousivoima <sup>1)</sup>		Jousivakio	max.	[g]	Til.nro
d <sub>1</sub>	L <sub>0</sub>	F1:lle	L	L <sub>3</sub>		F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>				
±0,05		[mm]			[mm]	[N]	[N/mm]	[°C]			
Runko ruostumatonta terästä, nurkat pyörästetty – Kuva 1											
3	16	13	10,6	8	2,4	4,8	8,6	1,6	250	0,2	22100.0124

<sup>1)</sup> Tilastollinen keskiarvo

### Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."