

Jousirungot 22100.0137



Tuotekuvaus

Käytetään pidättimenä.

Materiaali

Runko

- Ruostumaton teräs A2

Jousi


- Ruostumaton teräs 1.4310

Lisätietoja

Huomioi

Erikoisjousia tilauksesta.

Piirustus




Tilastiedot

| Ulkomitat | | | | | Iskus s | Jousivoima ¹⁾ | | Jousivakio | max. [°C] | [g] | Til.nro |
|--|----------------|----------------|-------------|----------------|------------|----------------------------|----------------------------|------------|--------------|-----|------------|
| d ₁ ±0,05 | L ₀ | F1:lle [mm] | L F2:lle | L ₃ | | F ₁ ~ [N] | F ₂ ~ [N] | | | | |
| Runko ruostumatonta terästä, nurkat pyörästetty – Kuva 1 | | | | | | | | | | | |
| 3,6 | 18 | 15 | 11,5 | 9 | 1,5 | 6,7 | 14,5 | 2,24 | 250 | 0,4 | 22100.0137 |

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."