

Jousirungot

22100.0224



Tuotekuvaus

Käytetään pidättimenä.

Materiaali

Runko

- Teräs, niklattu

Jousi


- Ruostumaton teräs 1.4310

Lisätietoja

Huomioi

Erikoisjousia tilauksesta.

Piirustus



kuva 1

kuva 2


kuva 3

Tilastiedot

Ulkomitat					Isku s [mm]	Jousivoima ¹⁾		Jousivakio [N/mm]	max. [°C]	[g]	Til.nro
d ₁ ±0,05	L ₀	L F1:lle F2:lle [mm]		L ₃		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]				
Runko terästä, kärjellinen – Kuva 2											
3	16	13	10,7	8,5	2,3	4,8	8,4	1,6	250	0,2	22100.0224

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."