

## Mini-indeksitapit

22110.0038



### Tuotekuvaus

Soveltuu erityisesti kiinnitettäväksi ohutseinäisiin osiin.  
 Pienet rakennemitat.

### Materiaali

#### Runko

- Teräs, galvanoitu

#### Tappi

- Ruostumaton teräs 1.4305

#### Nuppi

- Kestomuovi (PA 6), musta, himmeä

### Asennus

Kierrä minirasteri paikalleen. Nuppia kohottamalla avainväli tulee näkyviin ja voit käyttää avainta. Indeksitappien asennussyvyys sovitettavissa välirenkaan avulla. (EH 22120.)

### Toiminto

Lukituksella varustetuissa malleissa nuppi vedetään ylös, kierretään 30° ja varmistetaan pidätinkoloon.

### Lisätietoja


### Huomioi

Nuppi ei irrotettava

### Lisää tuotteita

- Välirenkaat, Indeksitappeja varten

### Piirustus



### Tilaustiedot

Ulkomitat								AV	Jousivoima <sup>1)</sup>		Temperatuurialue		Til.nro	
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> min.	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub> min.	AV	F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	min.	max.		
[mm]								[mm]	[N]		[°C]		[g]	
0 -0,06														
<b>with locking, knob black – Kuva 2, Teräs</b>														
6	M10 x 1	25	18	34	7	7	4,5	12	5	18	-30	80	24	22110.0038

<sup>1)</sup> Tilastollinen keskiarvo

Sovellusesimerkki





#### Vaatimuksenmukaisuus

##### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

##### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

##### Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."