

Indeksinupit, kompakti • Kuusiokauluksella 22110.0113



Tuotekuvaus

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.
 Rakennekorkeus sama lukituksella ja ilman.
 Kierteen pääteuran ansiosta voidaan kiertää täysin pohjaan.

Materiaali

Runko

- Teräs, mustattu

Tappi

- Teräs, karkaistu

Nuppi

- Kestomuovi (PA 6), musta, himmeä

Asennus

Indeksitappien asennussyvyys sovitettavissa välirenkaan avulla. (EH 22120.)

Lisätietoja


Huomioi

Nuppi ei irrotettava
 Lukitusmutterit tilattava erikseen.

Lisää tuotteita

- Asennuslohkot, sinkkipainevalu, indeksipulteille ja indeksiruuveille
- Kiinnityshokit, Indeksipulteille ja indeksitapeille
- Välirenkaat, Indeksitappeja varten

Piirustus




Tilastiedot

Ulkomitat							AV	Jousivoima ¹⁾		 min. max.		 [g]	Til.nro
d ₁	d ₂	l ₂ min.	d ₃	l ₁	l ₃	l ₄	[mm]	F ₁ ~	F ₂ ~	[N]	[°C]	[g]	
-0,02 -0,05													
with knob, black – Kuva 1, Sintrattu teräs													
8	M16 x 1,5	12	28	58	26	8	17	8,5	28		-30 80	62	22110.0113

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Lisätarvikkeet

	Ulkomitat d ₂ [mm]	Avaimen koko [mm]	 [g]	Til.nro
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs				
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0118

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."