

## Mini-indeksitapit

22110.2050



### Tuotekuvaus

Soveltuu erityisesti kiinnitettäväksi ohutseinäisiin osiin.  
Pienet rakennemitat.

### Materiaali

#### Runko

- Ruostumaton teräs 1.4305

#### Tappi

- Ruostumaton teräs 1.4305

#### Nuppi

- Kestomuovi (PA 6), musta, himmeä
- Thermoplast PA 6, red, dull

### Asennus

Kierrä minirasteri paikalleen. Nuppia kohottamalla avainväli tulee näkyviin ja voit käyttää avainta. Indeksitappien asennussyvyys sovitettavissa välirenkaan avulla. (EH 22120.)

### Toiminto

Lukituksella varustetuissa malleissa nuppi vedetään ylös, kierretään 30° ja varmistetaan pidätinkoloon.

### Lisätietoja


### Huomioi

Nuppi ei irrotettava

### Lisää tuotteita

- Välirenkaat, Indeksitappeja varten

### Piirustus



kuva 1

kuva 2

### Tilaustiedot

Ulkomitat								AV	Jousivoima <sup>1)</sup>		Temperatuurialue		Til.nro	
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> min.	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub> min.	[mm]	F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	min.	max.	[g]	
[mm]								[mm]	[N]		[°C]			
0 -0,06														
<b>without locking, knob red – Kuva 1, Ruostumaton teräs</b>														
7	M10 x 1	25	18	34	7	7	4,5	12	5	18	-30	80	25	22110.2050

<sup>1)</sup> Tilastollinen keskiarvo

Sovellusesimerkki





#### Vaatimuksenmukaisuus

##### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

##### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

##### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."