

## Indeksitapit, kompakti • Kuusiokauluksella 22110.2116



### Tuotekuvaus

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.  
Rakennekorkeus sama lukituksella ja ilman.  
Kierteen pääteuran ansiosta voidaan kiertää täysin pohjaan.

### Materiaali

#### Runko

- Teräs, mustattu

#### Tappi

- Teräs, karkaistu

#### Nuppi

- Thermoplast PA 6, red, dull

### Asennus

Indeksitappien asennussyvyys sovitettavissa välirenkaan avulla. (EH 22120.)

### Lisätietoja


#### Huomioi

Nuppi ei irrotettava  
Lukitusmutterit tilattava erikseen.



#### Lisää tuotteita

- Asennuslohkot, sinkkipainevalu, indeksipulteille ja indeksiruuveille
- Kiinnityshokit, Indeksipulteille ja indeksitapeille
- Välirenkaat, Indeksitappeja varten

### Piirustus





### Tilaustiedot


Ulkomitat							AV	Jousivoima <sup>1)</sup>		 min. max.		 [g]	Til.nro
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub> min.	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	[mm]	F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	[°C]		[g]	
with knob, red – Kuva 1, Sintrattu teräs													
-0,02 -0,05	M20 x 1,5	15	33	71,5	33	10	22	11,5	40	-30	80	117	22110.2116

<sup>1)</sup> Tilastollinen keskiarvo

### Lisätarvikkeet

	Ulkomitat d <sub>2</sub> [mm]	Avaimen koko [mm]	 [g]	Til.nro
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs				
	M20 x 1,5	30	32,0	22120.0120

### Sovellusesimerkki



### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

#### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

#### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."