

## Indeksinupit, kompakti • kuusiokauluksella ja lukituksella

22110.2226



### Tuotekuvaus

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.  
 Rakennekorkeus sama lukituksella ja ilman.  
 Kierteen pääteuran ansiosta voidaan kiertää täysin pohjaan.

### Materiaali

#### Runko

- Ruostumaton teräs 1.4305

#### Tappi

- Ruostumaton teräs 1.4305, niklattu

#### Nuppi

- Kestomuovi (PA 6), musta, himmeä
- Lämpömuovautuva PA 6, punainen, himmeä

### Asennus

Indeksitappien asennussyvyys sovitettavissa välirenkaan avulla. (EH 22120.)

### Toiminto

Nuppi vedetään ulos, kierretään 90° jolloin nuppi lukittuu pidätinuraan (milloin lukitustappi ei saa olla ulkona).

### Lisätietoja


### Huomioi

Nuppi ei irrotettava  
 Lukitusmutterit tilattava erikseen.

### Lisää tuotteita

- Asennuslohkot, sinkkipainevalu, indeksipulteille ja indeksiruuveille
- Kiinnityshokit, Indeksipulteille ja indeksitapeille
- Välirenkaat, Indeksitappeja varten

### Piirustus




Tilastiedot

d <sub>1</sub>		d <sub>2</sub>	Ulkomitat				AV	Jousivoima <sup>1)</sup>		min. max.			Til.nro
-0,02			d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>		F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>				
-0,05								~	~				
			[mm]				[mm]	[N]		[°C]		[g]	
punaisella nupilla, Ruostumaton teräs													
5	M10 x 1	5	19	40	18	6	12	5	15	-30	80	21	22110.2226

<sup>1)</sup> Tilastollinen keskiarvo

Lisätarvikkeet

	Ulkomitat	Avaimen koko		Til.nro
	d <sub>2</sub>			
	[mm]	[mm]	[g]	
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs				
	M10 x 1	16	5,2	22120.0515

Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."