

## Indeksinupit, kompakti • kuusiokauluksella ja lukituksella

22110.2232



### Tuotekuvaus

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.  
Rakennekorkeus sama lukituksella ja ilman.  
Kierteen pääteuran ansiosta voidaan kiertää täysin pohjaan.

### Materiaali

#### Runko

- Ruostumaton teräs 1.4305

#### Tappi

- Ruostumaton teräs 1.4305, niklattu

#### Nuppi

- Kestomuovi (PA 6), musta, himmeä
- Lämpömuovautuva PA 6, punainen, himmeä

### Asennus

Indeksitappien asennussyvyys sovitettavissa välirenkaan avulla. (EH 22120.)

### Toiminto

Nuppi vedetään ulos, kierretään 90° jolloin nuppi lukittuu pidätinuraan (milloin lukitustappi ei saa olla ulkona).

### Lisätietoja


### Huomioi

Nuppi ei irrotettava  
Lukitusmutterit tilattava erikseen.

### Lisää tuotteita

- Asennuslohkot, sinkkipainevalu, indeksipulteille ja indeksiruuveille
- Kiinnityshokit, Indeksipulteille ja indeksitapeille
- Välirenkaat, Indeksitappeja varten

### Piirustus




Tilastiedot


Ulkomitat							AV	Jousivoima <sup>1)</sup>		 min. max.		 [g]	Til.nro
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub> min.	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	[mm]	F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	[°C]		[g]	
punaisella nupilla, Ruostumaton teräs													
8	M16 x 1,5	8	28	58	26	8	17	8,5	26	-30	80	65	22110.2232

<sup>1)</sup> Tilastollinen keskiarvo

Lisätarvikkeet

	Ulkomitat d <sub>2</sub> [mm]	Avaimen koko [mm]	 [g]	Til.nro
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs				
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518

Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."