

## Indeksitapit, indeksointiruuvit • kiinnityslaipalla, horisontaalinen, ruostumaton teräs

22110.2304



### Tuotekuvaus

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.

#### Materiaali

##### Runko

- Ruostumaton teräs 1.4308, tarkkuusvalu, kirkas, matta

##### Tappi

- Ruostumaton teräs 1.4305

##### Vetorengas

- Ruostumaton teräs 1.4310

#### Asennus

Asennus aluslevyillä ISO 7092.

#### Toiminto




Käytettäessä lukittavia indeksinuppeja, nuppi vedetään ylös ja käännetään 90° jolloin nupit lukittuu lovettuun uraan. (kun lukitustappi ei saa tulla esiin).

#### Lisätietoja

#### Huomioi




Nuppi ei irrotettava

### Piirustus






ilman lukitusta

kuva 1



ilman lukitusta

kuva 2



lukituksella

kuva 3

### Tilaustiedot

Ulkomitat														Jousivoima <sup>1)</sup>		🌡️	🏋️	Til.nro				
d <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	k <sub>1</sub>	k <sub>2</sub>	k <sub>3</sub>	k <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	max.						
h11					-0,2			±0,05					min.	~	~	[°C]	[g]					
[mm]																			[N]			
Vetorengaalla, ilman lukitusta – Kuva 1																						
4	14	16,5	22	6	3,3	4	7	14	4	8	4,5	34,5	4	3	12	100	12	22110.2304				

<sup>1)</sup> Tilastollinen keskiarvo

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja