

Indeksitapit, indeksointiruuvit • kiinnityslaipalla, horisontaalinen, ruostumaton teräs 22110.2308



Tuotekuvaus

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.

Materiaali

Runko

- Ruostumaton teräs 1.4308, tarkkuusvalu, kirkas, matta

Tappi

- Ruostumaton teräs 1.4305

Vetorengas

- Ruostumaton teräs 1.4310

Asennus

Asennus aluslevyillä ISO 7092.

Toiminto




Käytettäessä lukittavia indeksinuppeja, nuppi vedetään ylös ja käännetään 90° jolloin nupit lukittuu lovettuun uraan. (kun lukitustappi ei saa tulla esiin).

Lisätietoja

Huomioi




Nuppi ei irrotettava

Piirustus






ilman lukitusta

kuva 1



ilman lukitusta

kuva 2



lukituksella

kuva 3

Tilaustiedot

Ulkomitat														Jousivoima ¹⁾		🌡️	📦	Til.nro					
d ₁	d ₃	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	k ₁	k ₂	k ₃	k ₄	l ₁	l ₂	F ₁	F ₂	max.	[g]						
h11					-0,2			±0,05					min.	~	~	[°C]							
[mm]																			[N]	[°C]	[g]		
Vetorengaalla, ilman lukitusta – Kuva 1																							
8	30	33	34	12	5,4	6	12,5	23	5,5	12	15,5	71	8	6	22	100	67	22110.2308					

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja