

## Indeksipultit 22120.0366



### Tuotekuvaus

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.  
Muovipäällysteistä kahvaa on miellyttävämpi käsitellä.

### Materiaali

#### Runko

- Ruostumaton teräs 1.4305

#### Tappi

- Ruostumaton teräs 1.4305, niklattu

#### Salpa

- Sintrattu teräs 1.4404

#### Muovihattu

- Kestomuovi, musta, himmeä

### Toiminto

Kiertämällä vipua 180° lukitustappi nousee ylös ja pysyy paikallaan vaipan urassa (milloin tappi ei saa olla ulkona).

### Lisätietoja


#### Huomioi

Lukitusmutterit tilattava erikseen.

#### Lisää tuotteita

- Asennuslohkot, sinkkipainevalu, indeksipulteille ja indeksiruuveille
- Kiinnityshokit, Indeksipulteille ja indeksitapeille
- Asennuslohkot, Indeksipulteille ja indeksitapeille

### Piirustus





### Tilastiedot

Ulkomitat							Jousivoima <sup>1)</sup>		min.   max.		[g]	Til.nro
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>5</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	[°C]	[g]		
-0,02							~	~				
-0,04												
[mm]												
[N]												
[°C]												
[g]												
Muovipäällystetty kahva – Kuva 2, Ruostumaton teräs												
6	M16 x 1,5	16	56	10	30	42	11,5	30,5	-30	80	61	22120.0366

<sup>1)</sup> Tilastollinen keskiarvo

## Lisätarvikkeet

	Ulkomitat d <sub>2</sub> [mm]	Avaimen koko [mm]	 [g]	Til.nro
Lukkmutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs				
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518

## Vaatumuksenmukaisuus

## RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

## Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

## Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."