

Indeksipultit • Kiinnityslaipalla, horisontaalinen 22120.1020



Tuotekuvaus

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.

Materiaali

Runko

- Sinkkipainevalu, päällystetty muovilla, musta

Tappi

- Teräs, galvanoitu

Salpa

- muovi


Asennus

Asennus aluslevyillä ISO 7092.

Toiminto

Käytettäessä lukittavia indeksinuppeja, nuppi vedetään ylös ja käännetään 70 ° jolloin nuppi lukittuu lovettuun uraan (milloin tappi ei saan olla ulkona).

Piirustus




Tilastiedot

Ulkomitat														Jousivoima ¹⁾		Temperatuurialue		Paino [g]	Til.nro	
d	l ₂	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	h ₃	k ₁	k ₂	k ₃	k ₄	l ₁	l ₃	F ₁	F ₂	min.			max.
[mm]														[N]		[°C]		[g]		
-0,05	min.														~	~				
8	10	38	32	16	5,4	8,5	6	23	27	5,5	12	14,5	57	14	21	27	-30	80	69	22120.1020

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."