

Indeksitapit, indeksointiruuvit • kuusiokauluksella ja lukituksella, ruostumaton teräs A4 22120.1156



Tuotekuvaus

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.
Ruostumatonta terästä A4 oleva versio varmistaa parhaan korroosionkeston.

Materiaali

Runko

- Ruostumaton teräs 1.4401

Tappi

- Ruostumaton teräs 1.4401, niklattu

Nuppi

- Ruostumaton teräs 1.4401

Lukitusmutteri


- Ruostumaton teräs 1.4401

Lisätietoja

Huomioi

Nuppi ei irrotettava
Lukitusmutterit tilattava erikseen.

Piirustus




Tilastiedot

| Ulkomitat | | | | | | | Jousivoima ¹⁾ | | 🌡️ | 🏋️ | Til.nro |
|--------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------|------|-----|------------|
| d ₁ | d ₂ | l ₂ min. | d ₃ | l ₁ | l ₃ | l ₄ | F ₁ ~ | F ₂ ~ | max. | | |
| [mm] | | | | | | | [N] | | [°C] | [g] | |
| nappi ruostumatonta terästä – Kuva 2 | | | | | | | | | | | |
| 6 | M12 x 1,5 | 6 | 22 | 48 | 22 | 6 | 4,5 | 16 | 100 | 60 | 22120.1156 |

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Lisätarvikkeet

| | Ulkomitat d ₂ [mm] | Avaimen koko [mm] | 🏋️ [g] | Til.nro |
|--|-------------------------------------|----------------------|-----------|------------|
| Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs 1.4401 | | | | |
|  | M10 x 1 | 16 | 5,4 | 22120.1515 |

Vaatumuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja