

## Indeksipultit • Kiinnityslaipalla, horisontaalinen

22120.1220



### Tuotekuvaus

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.

#### Materiaali

##### Runko

- Sinkkipainevalu, päällystetty muovilla, musta

##### Tappi

- Teräs, galvanoitu

##### Salpa

- muovi


#### Asennus

Asennus aluslevyillä ISO 7092.

#### Toiminto

Käytettäessä lukittavia indeksinuppeja, nuppi vedetään ylös ja käännetään 70 ° jolloin nuppi lukittuu lovettuun uraan (milloin tappi ei saan olla ulkona).

### Piirustus



### Tilaustiedot

Ulkomitat														Jousivoima <sup>1)</sup>		Temperatuurialue		Til.nro							
d	l <sub>2</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	k <sub>1</sub>	k <sub>2</sub>	k <sub>3</sub>	k <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	min.		max.	[g]					
-0,05	min.														~	~	[°C]								
[mm]																					[N]	[N]	[°C]	[g]	
Lukitus oikeaan – Kuva 3																									
8	10	38	32	16	5,4	8,5	6	23	27	5,5	12	14,5	57	14	21	27	-30	80	69	22120.1220					

<sup>1)</sup> Tilastollinen keskiarvo

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."