

Indeksipultit • Ilman kierrettä, hitsattavat

22120.1720



Tuotekuvaus

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.

This index bolt made of steel or stainless steel is available in two versions.

- riveted
- screwed

Materiaali

Runko

- Steel precision casting, blackened

Tappi

- Teräs, galvanoitu, passivoitu

Salpa

- Steel precision casting, zinc-plated by galvanization, passivated

Asennus

We recommend the screwed version for welded joints. The final assembly of the index bolt can then take place after the body has been welded:

1. Weld on body (3)
2. Place the spring (2) on the locking pin (1) and insert it into the body (3)
3. Tighten the bolt (4) with the screw (5) on the locking pin (1)

The riveted version is also suitable for fastening by welding. However, care must be taken to ensure that the effect of heat is limited (e.g. by fixing with weld spots) and that there are no structural changes to the spring and bolt.

Toiminto


Kiertämällä vipua 180° lukitustappi nousee ylös ja pysyy paikallaan vaipan urassa (milloin tappi ei saa olla ulkona).

Lisätietoja

Huomioi

The screwed version is supplied dismantled.

Piirustus




Tilaustiedot

Ulkomitat						AV	Jousivoima ¹⁾		🌡️	🏋️	Til.nro
d ₁	b ₁	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄		F ₁	F ₂	max.		
[mm]						[mm]	[N]		[°C]	[g]	
-0,05		~									
-0,25											
screwed – Kuva 2, Steel precision casting											
14	20	54	14	35	37	2,5	14	35	250	150	22120.1720

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."