

Indeksitapit, indeksointiruuvit • lukituksen vapautuspainimella

22122.0105



Tuotekuvaus

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.

Materiaali

Runko

- Ruostumaton teräs 1.4305

Painonappi

- Kestomuovi (POM), punainen

Tappi

- Ruostumaton teräs 1.4305, niklattu

Nuppi

- Kestomuovi PA 6, mustanharmaa, matta

Asennus

Indeksitappien asennussyvyys sovitettavissa välirenkaan avulla. (EH 22120.)

Toiminto

Lukitustapin saa vapautettua painamalla punaista painiketta samaan aikaan kun vetää nupista.

Lisätietoja



Huomioi

Nuppi ei irrotettava
Lukitusmutterit tilattava erikseen.

Lisää tuotteita

- Kiinnityshokit, Indeksipulteille ja indeksitapeille
- Välirenkaat, Indeksitappeja varten
- Asennuslohkot, Indeksipulteille ja indeksitapeille

Piirustus



lukitusmutteri

22120.0116 - .0118 (Teräs)


22120.0516 - .0518 (Ruostumaton Teräs)

Tilastiedot

d ₁		Ulkomitat					AV	Jousivoima ¹⁾		min. max.		g	Til.nro
-0,02	d ₂	l ₂ min.	d ₃	l ₁ ~	l ₃	l ₄		F ₁ ~	F ₂ ~	[°C]		[g]	
-0,04			[mm]				[mm]	[N]					
Ruostumaton teräs													
6	M12 x 1,5	6	28	56	22	6	19	6,5	19	-30	80	45	22122.0105

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Lisätarvikkeet

	Ulkomitat d ₂ [mm]	Avaimen koko [mm]	g	Til.nro
Ruostumaton teräs				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."