

## Indeksitapit, indeksointiruuvit • pikalukitusnupilla

22122.0210



### Tuotekuvaus

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.

#### Materiaali

##### Runko

- Teräs, mustattu

##### Painonappi

- Kestumuovi (POM), punainen

##### Tappi

- Teräs, karkaistu

##### Nuppi

- Kestumuovi PA 6, mustanharmaa, matta

#### Asennus

Indeksitappien asennussyvyys sovitettavissa välirenkaan avulla. (EH 22120.)

#### Toiminto

Nupista vetämällä lukitustappi vedetään ylös ja lukitaan. Esiin työntyvä punainen painike osoittaa lukitusasennon (lukitustappi vedetty sisään). Punaista nuppia painettaessa lukitustappi ponnahtaa takaisin lukitusasentoon.

#### Lisätietoja



#### Huomioi

Nuppi ei irrotettava  
Lukitusmutterit tilattava erikseen.

#### Lisää tuotteita

- Kiinnityshokit, Indeksipulteille ja indeksitapeille
- Välirenkaat, Indeksitappeja varten
- Asennuslohkot, Indeksipulteille ja indeksitapeille

### Piirustus



lukitusmutteri

22120.0116 - .0118 (Teräs)

22120.0516 - .0518 (Ruostumaton Teräs)

### Tilaustiedot

Ulkomitat							AV	Jousivoima <sup>1)</sup>		min.   max.			Til.nro
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub> min.	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>		F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>				
[mm]							[mm]	[N]	[N]	[°C]		[g]	
-0,02 -0,04				~				~	~				
6	M12 x 1,5	9	30	53,5	22	6	19	6	25	-30	80	49	22122.0210

<sup>1)</sup> Tilastollinen keskiarvo

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."