

## Indeksitapit, indeksointiruuvit • pikalukitusnupilla

22122.0225



### Tuotekuvaus

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.

#### Materiaali

##### Runko

- Teräs, mustattu

##### Painonappi

- Kestomuovi (POM), punainen

##### Tappi

- Teräs, karkaistu

##### Nuppi

- Kestomuovi PA 6, mustanharmaa, matta

#### Asennus

Indeksitappien asennussyvyys sovitettavissa välirenkaan avulla. (EH 22120.)

#### Toiminto

Nupista vetämällä lukitustappi vedetään ylös ja lukitaan. Esiin työntyvä punainen painike osoittaa lukitusasennon (lukitustappi vedetty sisään). Punaista nuppia painettaessa lukitustappi ponnahtaa takaisin lukitusasentoon.

#### Lisätietoja



#### Huomioi

Nuppi ei irrotettava  
Lukitusmutterit tilattava erikseen.

#### Lisää tuotteita

- Kiinnityshokit, Indeksipulteille ja indeksitapeille
- Välirenkaat, Indeksitappeja varten
- Asennuslohkot, Indeksipulteille ja indeksitapeille

### Piirustus



lukitusmutteri

22120.0116 - .0118 (Teräs)

22120.0516 - .0518 (Ruostumaton Teräs)

### Tilastiedot

| Ulkomitat      |                  |                        |                |                |                |                | AV        | Jousivoima <sup>1)</sup> |                | 🌡️         |           | 📦         | Til.nro           |
|----------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|--------------------------|----------------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub>   | l <sub>2</sub><br>min. | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> |           | F <sub>1</sub>           | F <sub>2</sub> | min.       | max.      |           |                   |
| [mm]           |                  |                        |                |                |                |                | [mm]      | [N]                      | [N]            | [°C]       |           | [g]       |                   |
| -0,02<br>-0,04 |                  |                        |                | ~              |                |                |           | ~                        | ~              |            |           |           |                   |
| <b>10</b>      | <b>M16 x 1,5</b> | <b>12</b>              | <b>30</b>      | <b>59,5</b>    | <b>26</b>      | <b>8</b>       | <b>19</b> | <b>9,5</b>               | <b>38</b>      | <b>-30</b> | <b>80</b> | <b>79</b> | <b>22122.0225</b> |

<sup>1)</sup> Tilastollinen keskiarvo

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."