

Indeksitapit, indeksointiruuvit • pikalukitusnupilla

22122.0305



Tuotekuvaus

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.

Materiaali

Runko

- Ruostumaton teräs 1.4305

Painonappi

- Kestomuovi (POM), punainen

Tappi

- Ruostumaton teräs 1.4305, niklattu

Nuppi

- Kestomuovi PA 6, mustanharmaa, matta

Asennus

Indeksitappien asennussyvyys sovitettavissa välirenkaan avulla. (EH 22120.)

Toiminto

Nupista vetämällä lukitustappi vedetään ylös ja lukitaan. Esiin työntyvä punainen painike osoittaa lukitusasennon (lukitustappi vedetty sisään). Punaista nuppia painettaessa lukitustappi ponnahtaa takaisin lukitusasentoon.

Lisätietoja



Huomioi

Nuppi ei irrotettava
Lukitusmutterit tilattava erikseen.

Lisää tuotteita

- Kiinnityshokit, Indeksipulteille ja indeksitapeille
- Välirenkaat, Indeksitappeja varten
- Asennuslohkot, Indeksipulteille ja indeksitapeille

Piirustus





lukitusmutteri
22120.0116 - .0118 (Teräs)
22120.0516 - .0518 (Ruostumaton Teräs)

Tilaustiedot

Ulkomitat							AV	Jousivoima ¹⁾		🌡️		📦	Til.nro
d ₁	d ₂	l ₂ min.	d ₃	l ₁ ~	l ₃	l ₄		F ₁ ~	F ₂ ~	min.	max.		
[mm]							[mm]	[N]		[°C]		[g]	
-0,02 -0,04													
Ruostumaton teräs													
6	M12 x 1,5	6	30	53,5	22	6	19	6,5	19	-30	80	49	22122.0305

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Lisätarvikkeet

	Ulkomitat d ₂ [mm]	Avaimen koko [mm]	 [g]	Til.nro
Ruostumaton teräs				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516

Vaatumuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."